

RIKEN

理研プレスマス検出装置
Multi-Channel Press Misfunction Detector

PMD-2



RIKEN OPTECH CORPORATION

ミス検の経済性と操作性が一大飛躍

PMD(プレスマルチチャンネルディテクタ)は、多様化する自動順送プレス加工に合わせ長い経験と先端技術により高性能でマルチな監視システムです。豊富な機能を各チャンネルに内蔵、加工方法により内蔵された機能をワンタッチで呼び出し、必要な検出システムを構築できます。マルチな検出機能は自動順送プレス加工を広範囲に監視し、金型の破損、不用品発生を未然に防ぎます。

Dramatically improves economic efficiency and operability in press malfunction detection!


PMD (Press Multi-Channel Press Malfunction Detector) has realized a high-performance and multi-monitoring system with our long experience and advanced technology in line with the diversifying automatic progressive press working. A variety of functions incorporated in each channel can be called with a simple operation and build a required detection system according to the processing methods. The multiple detection function monitors the automatic progressive press operation from various angles to prevent breakdown of dies and production of defective parts.

特長 / Features

- 6チャンネルに5つの機能が内蔵されています。
- 必要な機能をワンタッチで呼び出し各チャンネルにセットできます。
- 基準カム1個の信号で検出用内部タイミングが1度刻みで3系統(送りミス・排出・カウント出力)別々に設定使用できます。
- 積算カウンタとプリセットカウンタの2機能が内蔵され、より広範囲な数量管理ができます。
- カウンタの入力信号は、プレストロークと製品の検出信号に切り替えができる、より正確な管理ができます。
- カウンタ出力は、タイマー(ワンショット)出力と、1/2(反転)出力に切り替えることができ、より広範囲な周辺装置の制御に使用できます。
- SPMモニタによりプレスの回転数がディスプレイに表示されます。
- 各チャンネルに設定した検出機能と動作状態がモニタ鉤によりワンタッチで確認できます。
- 検出用途に応じて市販のセンサーの接続が容易にできます。

- Six channels with five built-in functions.
- Required functions are available by simple fingertip-touch operation and are set in each channel.
- A signal from a reference cam allows setting of internal detection timing by one degree for three separate detections.
- A built-in integrating counter and a built-in preset counter permit wider numerical control.
- An input signal, that can be switched to a press-stroke and a product detecting signal, ensures more accurate control.
- A counter output, that can be switched to a timer (one shot) output and a 1/2 (inversion) output, is usable for wider control of peripheral devices.
- SPM display indicates the number of strokes per minute.
- The detection function and operating status set for each channel can be checked by one touch of the monitor button.
- Desired sensors on the market can be used easily.


各部名称とその機能 / Description of Components




機能凝縮で様々なアプリケーションに対応！

Corresponds to various application with the condensed functions!

応用例 / Applications



- 0 : 無効 / BYPASS
- 1 : 波動 / BUCKLING
- 2 : 材料切れ / END OF MATERIAL
- 3 : 送りミス / MIS-FEED
- 4 : 排出検出 / EJECTION
- 5 : 順送り / TRANSFER



表示の説明 / Explanation of the Display

初期設定モード / Primary Mode (Factory Preset)

111230

■ 機能設定 / Function Setting : 111230

CH1~3: 接触検出 / ON detection

CH4: 離れ検出 / OFF detection

CH5: 送りミス検出 / Mis-feed detection

CH6: 未検出状態 / No detecting condition

111230

■ 送りミスタイミング
Mis-feed timing

: 60° ~ 90°

060090

【タイミング角度の設定】 左3桁でON、右3桁でOFFの角度設定ができます。
[Timing angle setting]
The angle can be set to ON with the left 3 digits and OFF with the right 3 digits.

■ 排出タイミング
Ejection timing

: 200° ~ 30°

200030

【カウントアップ時の出力角度の設定】 ※上死点で停止するように設定できます。
[Setting the output angle when counting up] Can be set to stop at top dead center.

■ カウンタタイミング
Counter timing

: 320°

320

【入力信号切り替え】 入力信号によりA(オン)b(オフ)の切り替えができます。
[Input signal switching] A (ON) b (OFF) can be switched depending on the input signal.

■ 入力信号 A/b 切換
Input signal A/b switching

: AAA b AA

AAA b AAA

【6桁までの数値を設定】 ※設定しない時は積算のみ行います。
[Set number up to 6 digits] * If not set, it functions as an accumulation counter.

■ プリセット値
Preset count

:

000000

【カウントチャンネルの設定】 「0」の場合プレストロークをカウントします。
[Count channel settings] When "0", the press stroke is counted.

■ カウントチャンネル
Count Channel

: 未設定 Not being set

0 0

【回転数の検出】 回転数を設定し、回転ムラがあった場合停止信号を出します。
[Detection of SPM error] Sets SPM, and outputs a stop signal when SPM error is detected.

■ 回転数 (SPM)
Stroke per minute (SPM)


:

00

PMD-2 理研プレスミス検出装置 Multi-Channel Press Malfunction Detector

■ 本体外観/Appearance

正面/Front Panel



背面/Rear Panel



■ 仕様/Specifications


仕様

電源	AC90V~240V, 50/60Hz
消費電力	16W
制御出力	出力接点: 1A, 1B 接点容量: AC250V, 8A ($\cos\phi=1$)
補助出力	出力形式: ワンショット・反転 切り替え方式 ワンショット時間: 0.1~2.4秒 出力接点: 1C 接点容量: AC250V, 8A ($\cos\phi=1$)
電源インターロック出力	出力接点: 1A 接点容量: C250V, 8A ($\cos\phi=1$)
周囲温度	-5°C~50°C
センサー用電源出力	DC12V, 0.5A
センサー入力電源	10mA (フォトカプラ入力)
センサー応答速度	材料切れ: 500msec以下 その他: 1msec以下
バックアップ時間	250時間 (10日、24°C)

SPECIFICATIONS

Power required	90~240V AC, 50/60Hz
Power consumption	16W
Stop output	Output contact: 1A, 1B Rating: AC250V, 8A ($\cos\phi=1$)
Auxiliary output	Output made: One shot /reverse, Switching Duration of one shot: 0.1~2.4sec. Output contact: 1C Rating: AC250V, 8A ($\cos\phi=1$)
Power interlock output	Output contact: 1A Rating: AC250V, 8A ($\cos\phi=1$)
Ambient temperature range	-5°C~50°C
Sensor output for sensor	DC12V, 0.5A
Sensor input power	10mA (photo-coupler input)
Sensor response time	End of material: Less than 500msec Others: Less than 1msec
Backup time	250 hours (10 days/24°C)

寸法/Dimensions



■ セット構成/Ordering Information

型式 / Model	セット構成品 / Commodities Component				
	PMD2-CB	LDS-100-II	LDS-200-II	LDR-110	Sensor Kit
PMD2-S	○				○
PMD2-D	○	○			○
PMD2-L	○		○		○
PMD2-R	○			○	○

(重量/Weight: 2.7kgs.)

・デザイン及び仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。/ Specifications and configuration are subject to change without notice.

RIKEN 株式会社 理研オプテック
RIKEN OPTECH CORPORATION

本社・特機事業部

〒140-8533 東京都品川区東大井2-6-9
2-6-9 Higashi Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8533 JAPAN
TEL: 03-3474-8602 / FAX: 03-3450-5295
URL: [https://www.rikenoptech.com](http://www.rikenoptech.com)

東京営業所: 東京都品川区東大井2-6-9
北関東営業所: 栃木県宇都宮市下金井町943
名古屋営業所: 愛知県名古屋市瑞穂区二野町9-10 セントラルハイツ二野2F
大阪営業所: 大阪府東大阪市長田中5-3-14
中四国営業所: 広島市安佐南区相田1丁目15-28 サングリーンⅢ 101
九州営業所: 熊本県玉名郡長洲町清源寺2900-2



ISO 9001
JIS Q 9001

第一事業部・特機事業部
ISO9001
認証取得

正規取扱店/Distributor

〒140-8533 TEL. 03-3474-8602 FAX. 03-3450-5295
〒321-2114 TEL. 028-666-1261 FAX. 028-666-1263
〒467-0861 TEL. 052-862-3641 FAX. 052-881-9967
〒577-0013 TEL. 06-6747-0003 FAX. 06-6747-0008
〒731-0141 TEL. 082-872-7168 FAX. 082-872-7170
〒869-0105 TEL. 0968-78-1169 FAX. 0968-78-1153