


投受光器



投受光器

品目コード: **RX-X*-4**-*****

X2 414 投受光器の長さ
X4 425

RPX

検定番号早見表

センサ種類	タイプ	CB (アンプ)	検定番号
414 425 414-FL1	X2, X4	○	TA531
414 425 414-FL1	X2	×	TA532
414 425 414-FL1	X4	×	TA533
414 425 414-FL1	X2, X4	○	TA624 バイパス仕様

< RPXで追加距離が必要な(連続遮光幅が30mmを超えた)場合 >

センサ種類	タイプ	追加距離	CB(アンプ)	検定番号
414-FL2	X2, X4	200mm	○	TA537
	X2		×	TA538
	X4		×	TA539
425-FL1	X2, X4	300mm	○	TA541
414-FL3			×	TA543
425-FL1	×		TA542	
414-FL3				X4
425-FL1				
414-FL3	×	TA542		
425-FL1	X4	×	TA542	
414-FL3	X2, X4	専用ファンレグBOX CBSPG	TA625	
425-FL1		○	バイパス仕様	

型式検定番号とは

労働安全衛生法によりプレス機械には、型式検定を取得している安全装置の設置が義務付けられています。

この型式検定を取得した証明として型式検定番号が発行されます。つまり型式検定番号は、型式検定を取得している光線式安全装置を表しています。

投受光器用ケーブルRP-JD*A



ケーブル色：灰色
単品の場合は

投光器用ケーブル
RP-JD*A-A-L

ケーブル色：黒色
単品の場合は

受光器用ケーブル
RP-JD*A-A-D

***はケーブルの長さが入ります**

3 m
7 m
10 m
15 m
20 m

金具

RPX上下取付金具(ハット型)

品目コード: **JMRPX-JYOGH-HAT**

RPX上下取付金具

品目コード: **JMRPX-JYOGH**

RPX上下取付金具(側面)

品目コード: **JMRPX-JYOGH-SID**

平板付中間金具(側面)

品目コード: **JMRP-TYUKAN-SID**

中間取付金具(11L1701R2)

品目コード: **JMRPX-TYUKAN**

補助光用背面取付金具 (XZ共)

品目コード: **JMRPX-H-TYUKAN**

スライド金具

品目コード: **PESD-27T**

金具の径




27Φ

ポール型取付金具

品名: **P2 - ◆★ - ****それぞれの
頭の数字固定台の
大きさ例: **800**

固定台

例: **300**

ポール型取付金具 ラインアップ表

品名	◆	★	固定台
P2-63-38	600	300	38
P2-83-50	800	300	50
P2-91-50	900	100	50
P2-92-50	900	200	50
P2-93-50	900	300	50
P2-94-50	900	400	50
P2-3-11	1100	300	75
P2-4-11	1100	400	75

株式会社
理研オプテック

本社・特機事業部
〒140-8533 東京都品川区東大井2-6-9
TEL: 03-3474-8602 / FAX: 03-3450-5295
URL: <https://www.rikenoptech.com>

東京営業所 : 東京都品川区東大井2-6-9
北関東営業所 : 栃木県宇都宮市下金井町943
名古屋営業所 : 愛知県名古屋市瑞穂区二野町9-10
大阪営業所 : 大阪府東大阪市長田中5-3-14
九州営業所 : 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西2-2-17

〒140-8533 TEL: 03-3474-8602 FAX: 03-3450-5295
〒321-2114 TEL: 028-666-1261 FAX: 028-666-1263
〒467-0861 TEL: 052-882-3641 FAX: 052-881-9967
〒577-0013 TEL: 06-6747-0003 FAX: 06-6747-0008
〒811-2316 TEL: 092-410-1009 FAX: 092-410-2903